

**Garant****SOMT 120508 PDER, HB7510, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	214868 ST1400
GTIN	4045197608659
Artikelklass	21A

**Beskrivning****Utförande:**

Förstärkt tjocklek för mycket höga bearbetningskrav. Skydd mot slitage med modern beläggning.

**OBS!:**

Riktvärden för  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Teknisk beskrivning**

Matning $f_z$ per tand	0,22 mm
Typ	ST1400
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	5,56 mm
ISO-kod vändskär	SOMT 120508 PDER
Sort	HB7510
Skärmaterial	VHM

Antal byten/skär	4
Produktlag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	240 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	180 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		