

**Verktgshållare form C1 axiell, höger, Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319107 20
GTIN	4067263224457
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 \pm 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_6	30 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
Skaftbredd b_3	13 mm
b_2	27 mm
b_1	52 mm

h ₅	25 mm
h ₂	22 mm
Skaftdiameter d ₁	20 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare