

**Verkt ygsh allare form C1 axiell, h oger, Skaftdiameter d1: 16mm****Best llningsdata**

Ordernummer	319107 16
GTIN	4067263224440
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utf rande:**

- S tth rdad HRC 58  $\pm$ 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Anv ndningsdata:**

F r  ndbearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$h_5$	20 mm
$b_2$	24 mm
$h_6$	22 mm
$b_1$	43 mm
$h_2$	17 mm
Skaftbredd $b_3$	13 mm
F�rgkod VDI-skaft	VDI 16

Skaftdiameter $d_1$	16 mm
$l_1$	44 mm
$h_1$	12 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare