

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B2 radiell vänster, kort,
Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319016 50
GTIN	4067263237549
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_6	60 mm
l_1	30 mm
h_5	35 mm
b_1	100 mm
b_2	50 mm
Skaftdiameter d_1	50 mm

h ₁	25 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
l ₂	55 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare