

**Garant****GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B2 radiell vänster, kort,  
Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319016 30
GTIN	4067263237525
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Användningsdata:**

Huvudsakligen för utvärdig bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

b <sub>2</sub>	35 mm
Skaftdiameter d <sub>1</sub>	30 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
l <sub>2</sub>	40 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

b <sub>1</sub>	70 mm
h <sub>5</sub>	35 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare