

Garant**GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B3 radiell höger, kort,
Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319026 50
GTIN	4067263237594
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

b ₁	100 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
Skaftdiameter d ₁	50 mm
l ₂	55 mm
h ₅	35 mm
l ₁	30 mm

h ₁	25 mm
h ₆	60 mm
b ₂	50 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare