

**Garant****GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B3 radiell höger, kort,  
Skaftdiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319026 40
GTIN	4067263237587
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Användningsdata:**

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

b <sub>2</sub>	42,5 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
h <sub>6</sub>	48 mm
h <sub>1</sub>	25 mm
h <sub>5</sub>	42,5 mm
b <sub>1</sub>	85 mm

$l_2$	44 mm
Skaftdiameter $d_1$	40 mm
$l_1$	22 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare