

**Verktygshållare form C3 axiell, höger, Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319127 30
GTIN	4067263237471
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 \pm 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

b ₁	70 mm
b ₂	35 mm
h ₅	28 mm
Skaftdiameter d ₁	30 mm
l ₁	70 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
h ₁	20 mm

Skaftbredd b_3	17 mm
h_2	29 mm
h_6	38 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare