

**Verktygshållare form C3 axiell, höger, Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319127 50
GTIN	4067263237495
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 \pm 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d ₁	50 mm
l ₁	100 mm
b ₂	50 mm
h ₆	60 mm
h ₅	50 mm
h ₂	34 mm
b ₁	100 mm

Skaftbredd b_3	26 mm
h_1	32 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare