

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B3 radiell höger, kort,
Skaftdiameter d1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319026 25
GTIN	4067263237563
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

b ₂	30 mm
b ₁	55 mm
h ₆	30 mm
h ₅	27 mm
Skaftdiameter d ₁	25 mm
h ₁	16 mm

l ₁	16 mm
l ₂	30 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare