

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B3 radiell höger, kort,
Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 319026 30 |
| GTIN | 4067263237570 |
| Artikelklass | 31V |

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------------|--------|
| Skaftdiameter d ₁ | 30 mm |
| l ₂ | 40 mm |
| b ₂ | 35 mm |
| h ₅ | 35 mm |
| Färgkod VDI-skaft | VDI 30 |
| l ₁ | 22 mm |

| | |
|-------------|---------------------|
| b_1 | 70 mm |
| h_6 | 38 mm |
| h_1 | 20 mm |
| Form | B |
| Produktslag | VDi-verktygshållare |