

Garant**GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B1 radiell höger, kort,
Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319006 50
GTIN	4067263201793
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvärdig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Färgkod VDI-skaft	VDI 50
b ₂	50 mm
h ₅	35 mm
Skaftdiameter d ₁	50 mm
b ₁	100 mm
l ₂	55 mm

h_1	25 mm
l_1	30 mm
h_6	60 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare