

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B2 radiell vänster, kort,
Skaftdiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319016 40
GTIN	4067263237532
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_5	34,5 mm
h_6	48 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
l_2	44 mm

Färgkod VDI-skaft	VDI 40
l_1	22 mm
b_2	42,5 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare