

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B2 radiell vänster, kort,
Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319016 20
GTIN	4067263237501
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvärdig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d ₁	20 mm
h ₆	30 mm
l ₂	30 mm
h ₅	27 mm
l ₁	16 mm
b ₁	55 mm

Färgkod VDI-skaft	VDI 20
b ₂	30 mm
h ₁	16 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare