

**Garant****GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B3 radiell höger, kort,  
Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319026 20
GTIN	4067263237556
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Användningsdata:**

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$h_6$	30 mm
$h_5$	27 mm
$l_1$	16 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
$b_2$	30 mm
$h_1$	16 mm

$l_2$	30 mm
$b_1$	55 mm
Skaftdiameter $d_1$	20 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare