

**Verktygshållare form C4 axiell, vänster, Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319137 50
GTIN	4067263237648
Artikelklass	32V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_5	50 mm
Skaftdiameter d_1	50 mm
b_1	100 mm
h_1	32 mm
b_2	50 mm
h_2	34 mm
l_1	100 mm

h ₆	60 mm
Skaftbredd b ₃	30 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare