



Verktvghållare form C4 axiell, vänster, Skaftdiameter d1: 20mm



Beställningsdata

Ordernummer	319137 20
GTIN	4067263237617
Artikelklass	32V

Beskrivning

Utförande:

- Sätthärdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_6	30 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
l_1	55 mm
Skaftdiameter d_1	20 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm

h ₂	22 mm
h ₅	25 mm
Skaftbredd b ₃	13 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare