

**Verktygshållare form C4 axiell, vänster, Skaftdiameter d<sub>1</sub>: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319137 30
GTIN	4067263237624
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Användningsdata:**

För ändbearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

h <sub>5</sub>	28 mm
Skaftbredd b <sub>3</sub>	23 mm
Skaftdiameter d <sub>1</sub>	30 mm
b <sub>2</sub>	35 mm
h <sub>6</sub>	38 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
l <sub>1</sub>	70 mm

h <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>2</sub>	29 mm
b <sub>1</sub>	70 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare