

**Verktygshållare form B4 radiell vänster, kort, Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319037 20
GTIN	4067263015369
Artikelklass	32V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58  $\pm$ 2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**Användningsdata:**

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$h_5$	25 mm
$b_2$	30 mm
$h_2$	22 mm
$l_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

$l_2$	30 mm
$h_1$	16 mm
$b_1$	55 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
Skaftdiameter $d_1$	20 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare