

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B5 radiell höger, lång,
Skaftdiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319046 40
GTIN	4067263237761
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

GARANT Eco – för användning med normala skärhållare, GARANT Eco – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och GARANT Eco – grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Färgkod VDI-skaft	VDI 40
l_2	44 mm
h_1	25 mm

b_2	75,5 mm
h_6	48 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
l_1	22 mm
h_5	38,5 mm
b_1	118 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare