

Garant**GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B4 radiell vänster, kort,
Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319036 30
GTIN	4067263237723
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_6	38 mm
Skaftdiameter d_1	30 mm
l_2	40 mm
h_5	35 mm
b_1	70 mm
h_1	20 mm

Färgkod VDI-skaft	VDI 30
b_2	35 mm
l_1	22 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare