

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B5 radiell höger, lång,
Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319046 30
GTIN	4067263237754
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

GARANT Eco – för användning med normala skärhållare, GARANT Eco – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och GARANT Eco – grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Färgkod VDI-skaft	VDI 30
h ₅	36 mm
l ₁	22 mm

l_2	40 mm
b_2	65 mm
b_1	100 mm
Skaftdiameter d_1	30 mm
h_1	20 mm
h_6	38 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare