

Garant**GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B4 radiell vänster, kort,
Skaftdiameter d1: 50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319036 50
GTIN	4067263237747
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d ₁	50 mm
l ₂	55 mm
l ₁	30 mm
h ₁	25 mm
h ₆	60 mm
b ₁	100 mm

b ₂	50 mm
h ₅	35 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 50
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare