

Garant**GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form B4 radiell vänster, kort,
Skaftdiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319036 40
GTIN	4067263237730
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändigt bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

b ₂	42,5 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
h ₆	48 mm
l ₂	44 mm
Skaftdiameter d ₁	40 mm
h ₅	42,5 mm

l_1	22 mm
b_1	85 mm
h_1	25 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare