

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B7 radiell höger, lång, Skaft-Ø d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319066 30
GTIN	4067263237792
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventilmunstycken.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_1	22 mm
l_2	40 mm
h_6	38 mm
Skaftdiameter d_1	30 mm
h_1	20 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30

h ₅	38 mm
b ₂	65 mm
b ₁	100 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare