

**Garant****GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B6 radiell vänster, lång,  
Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319056 30
GTIN	4067263237778
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**GARANT Eco** – för användning med normala skärhållare, **GARANT Eco** – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och **GARANT Eco** – grundhållare för avstickning nr 273651.

**Användningsdata:**

Huvudsakligen för utvändig bearbetning.

**Norm:**

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425**, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

b <sub>2</sub>	65 mm
h <sub>1</sub>	20 mm
l <sub>1</sub>	22 mm

Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Skaftdiameter $d_1$	30 mm
$h_5$	36 mm
$l_2$	40 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	100 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare