

**Garant****GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form C1 axiell, höger, Skaftdiameter d1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319106 25
GTIN	4067263237945
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**GARANT Eco – för användning med normala skärhållare, GARANT Eco – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och GARANT Eco – grundhållare för avstickning nr 273651.**

**Användningsdata:**

För ändbearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

b <sub>2</sub>	33 mm
Skaftbredd b <sub>3</sub>	19 mm
h <sub>6</sub>	30 mm
h <sub>1</sub>	16 mm

Färgkod VDI-skaft	VDI 25
Skaftdiameter $d_1$	25 mm
$h_5$	25 mm
$l_1$	55 mm
$b_1$	58 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare