

**Garant****GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form C1 axiell, höger, Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319106 30
GTIN	4067263237952
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**GARANT Eco – för användning med normala skärhållare, GARANT Eco – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och GARANT Eco – grundhållare för avstickning nr 273651.**

**Användningsdata:**

För ändbearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

Skaftbredd b <sub>3</sub>	17 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 30
Skaftdiameter d <sub>1</sub>	30 mm
l <sub>1</sub>	70 mm

$h_5$	28 mm
$b_2$	35 mm
$h_6$	38 mm
$b_1$	70 mm
$h_1$	20 mm
$h_2$	29 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare