

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form B7 radiell höger, lång, Skaft-Ø d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319066 40
GTIN	4067263237907
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventilmunstycken.

Användningsdata:

Huvudsakligen för utvärdig bearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

l_2	44 mm
l_1	22 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 40
h_5	42,5 mm
h_6	48 mm
b_2	75,5 mm

h ₁	25 mm
b ₁	118 mm
Skaftdiameter d ₁	40 mm
Form	B
Produktslag	VDi-verktygshållare