

Garant**GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C2 axiell, vänster, Skaftdiameter d1: 30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319116 30
GTIN	4067263238003
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

GARANT Eco – för användning med normala skärhållare, GARANT Eco – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och GARANT Eco – grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Färgkod VDI-skaft	VDI 30
h_6	38 mm
b_1	70 mm
l_1	70 mm

h_5	28 mm
Skaftdiameter d_1	30 mm
b_2	35 mm
h_2	29 mm
h_1	20 mm
Skaftbredd b_3	17 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare