

Garant**GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C2 axiell, vänster, Skaftdiameter d1: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319116 40
GTIN	4067263238010
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

GARANT Eco – för användning med normala skärhållare, GARANT Eco – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och GARANT Eco – grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

b ₂	42,5 mm
h ₂	34 mm
h ₅	32,5 mm
l ₁	85 mm

Färgkod VDI-skaft	VDI 40
b_1	85 mm
h_1	25 mm
Skaftdiameter d_1	40 mm
Skaftbredd b_3	20,5 mm
h_6	48 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare