

**Garant****GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form C3 axiell, höger, Skaftdiameter d1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319126 25
GTIN	4067263238041
Artikelklass	31V

**Beskrivning****Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

**GARANT Eco – för användning med normala skärhållare, GARANT Eco – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och GARANT Eco – grundhållare för avstickning nr 273651.**

**Användningsdata:**

För ändbearbetning.

**Norm:**

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

**Teknisk beskrivning**

$h_5$	25 mm
Skaftbredd $b_3$	19 mm
$h_1$	16 mm
$h_6$	30 mm

Skaftdiameter $d_1$	25 mm
$b_2$	33 mm
$b_1$	58 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 25
$l_1$	55 mm
Form	C
Produktlag	VDi-verktygshållare