

Garant**GARANT Master eco VDi-verktygsfäste form C3 axiell, höger, Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319126 20
GTIN	4067263238034
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

GARANT Eco – för användning med normala skärhållare, GARANT Eco – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och GARANT Eco – grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

h_6	30 mm
b_1	52 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm

Skaftbredd b_3	13 mm
h_2	22 mm
h_1	16 mm
Skaftdiameter d_1	20 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20
b_2	27 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare