

Garant**GARANT Master Eco VDI-verktygsfäste, form C4 axiell, vänster, Skaftdiameter d1: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	319136 20
GTIN	4067263238089
Artikelklass	31V

Beskrivning**Utförande:**

- Sätthårdad HRC 58 ±2.
- Alla funktionsytor slipade.
- Med kulventildysor.

GARANT Eco – för användning med normala skärhållare, GARANT Eco – system avstickningsverktygshållare nr 273830 – 273891 och GARANT Eco – grundhållare för avstickning nr 273651.

Användningsdata:

För ändbearbetning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Teknisk beskrivning

Skaftdiameter d ₁	20 mm
h ₂	22 mm
Skaftbredd b ₃	13 mm
Färgkod VDI-skaft	VDI 20

h_6	30 mm
b_1	52 mm
b_2	27 mm
h_1	16 mm
l_1	55 mm
h_5	25 mm
Form	C
Produktslag	VDi-verktygshållare