



Digital tjocklekssnabbmätare, Mätområde: 0-12,5mm



Beställningsdata

Ordernummer	438191 0-12,5
GTIN	4031452200546
Artikelklass	46C

Beskrivning

Utförande:

Digital tjocklekssnabbmätare med lyftknapp (mätkraft oberoende av användaren), ram med lätt utförande, lackerad. Härdade och slipade mätytor.

Data kan överföras via RS 232 eller USB med dataöverföringskabel (ingår inte i leveransen).

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridriven
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
kapacitet	50 mm
Antal ingående batterier	1
Batterityp	Knappcell
mätytor – Ø	10 mm

mätområde	0 - 12,5 mm
avläsning	0,001 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
förpackning	Stabil box
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,004 mm
Norm	Verkstadsnorm
Utförande mätyta	härdade och slipade
Mätteknik	digital
Kalibrering	C6
Produktslag	Tjocklekssnabbmätare

Tjänster

KalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde 200	023420 200
DAkS-kalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde 30	023430 30

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------