



Digital tjockleksmätare, Mätområde: 0-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	438192 0-25
GTIN	4031452200461
Artikelklass	46C

Beskrivning

Utförande:

Dataöverföring via RS 232 eller USB med dataöverföringskabel (ingår ej) möjlig.
Digital tjockleksmätare med lyftknapp (mätkraft oberoende av användaren), lätt ram, målad.
Härdade och slipade mätytor.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	1
mätytor – Ø	10 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
kapacitet	200 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
avläsning	0,01 mm
Batterityp	Knappcell
mätområde	0 - 25 mm

datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,02 mm
Norm	Verkstadsnorm
Utförande mätyta	härdade och slipade
Mätteknik	digital
Kalibrering	C6
Produktslag	Tjocklekssnabbmätare

Tjänster

KalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde 200	023420 200
DAkS-kalibreringTjocklekssnabbmätare maximalt mätområde 30	023430 30

Tillbehör

Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
--	---------------