

HEDI

Kabeltrumma helt av plast för F, B, PL und CZ, Typ: 20N2



Beställningsdata

Ordernummer	081132 20N2
GTIN	4003644024865
Artikelklass	08B

Beskrivning

Utförande:

HEDI® kabeltrummor står för kvalitet "Made in Germany" och lång livstid. De egenutvecklade trumstommarna ger en optimerad kabelstyrning. Den inbyggda rotationsstoppkontakten förhindrar att trumman roterar oavsiktligt. Alla kabeltrummor är utrustade med termoskyddsbrytare.

Robust kabeltrumma av slagtålig plast med **överhettningsskydd. Godkänd för kontinuerlig användning utomhus och i fuktiga utrymmen.**

- **400 V CEE-ingångsstickkontakt 16 A.**
- **1 st. 400 V CEE utgångsuttag 16 A med självstängande lock och värmeskydds brytare.**
- **2 st 250 V standard jordade eluttag med självstängande lock.**
- **den 7-gradiga lutningen ger större markfrigång och gör den behaglig att bära.**
- **Avtagbar kabelhållare och kabelstyrning för optimal kabeldragning.**
- **Vattenavrinningspår.**
- **Kan enkelt monteras på vägg.**

Kompakt och högklassig HEDI® kabeltrumma helt av plast med trumdiametern 250 mm och många ergonomi- och säkerhetsfunktioner.

Med uttag för **länderna Frankrike, Belgien, Polen och Tjeckien.**

Funktion:

IP44: Skydd mot sprutvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande främmande föremål med $\varnothing > 1$ mm, men verktyg och trådar bör hållas på avstånd.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
material kabel	Neoprengummi
IP-skyddsklass	IP 44
märkeffekt utrullad	5500 (16 A) W
Kabelklass	H07RN-F
kabellängd	20 m
märkspänning	400 V
slagtålig och stänkskyddad	Kategori 2 (K2) enligt BGI
kabelkonstruktion	5G2,5
Produktslag	Kabeltrumma