



Batteridrivnen slagborrskruvdragare utan batteri, laddare, Typ: M18FPD3-2



Beställningsdata

Ordernummer	070111 M18FPD3-2
GTIN	4058546376536
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

- Kraftfull batteridrivnen slagborrskruvdragare med 2 hastigheter och momentinställning i flera steg.
- REDLITHIUM-ION™ Red litiumjonbatterier med separat cellövervakning och laddningsindikator.
- Robust metallväxelhus för lång livstid.
- FIXTEC snabbspännborrchuck av metall med spindellåsning.
- Handtag med Softgrip för hög användarkomfort.
- LED-lampa för belysning av arbetsområdet.
- Borstlös POWERSTATE™-motor (inte storlek M18BPD4) för högsta möjliga verkningsgrad. Mycket litet slitage och upp till 10 gånger livslängden för standard DC-motorer.
- REDLINK PLUS™-elektronik - överlastskydd och effekreglering.

Underhållsfri, borstlös Powerstate-motor. Batteridrivnen slagborrskruvdragare med stort vridmoment, 158 Nm, och med bara 175 mm total längd.

leveransinnehåll:

Nollversion – exkl. batteri, laddare. inkl. förvaringsväska.

OBS!:

Passande ackumulatörer och laddare finns under nr 073814 – 073816, 073827 och 073840.
Passande starterset under nr 073839.

Lämplig Bluetooth-spåringsmodul hittas under 070103 BTT-1.

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 500 min ⁻¹
motorkonstruktion	FUEL™
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
vikt	2,1 kg
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
maximalt vridmoment	158 Nm
maximal spiralborr-Ø i stål	16 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	16 mm
Antal ingående batterier	2
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	1,85 m/s ²
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
maximalt varvtal 2:a växeln	2100 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	M18 FPD3
Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborr-Ø i trä	89 mm
Batterispänning	18 V
typisk användning	Heavy Duty
batterikapacitet	2 Ah
maximala vibrationer enligt EN med slagborrsfunktion	11,3 m/s ²
Produktslag	Slagborrskruvdragare