



Sladdlös borrarvdragare, Typ: M18FDD3-5



Beställningsdata

Ordernummer	070210 M18FDD3-5
GTIN	4058546376574
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

MILWAUKEE – batteridrivna borrarvdragare Genomdragsstarka batteridrivna 2-växlade borrarvdragare med höger-/vänstergång. REDLITHIUM™-batterier med **övervakning av varje cell** och **laddnivåindikering**. Robust **metallväxelhus** för lång livstid. **FIXTEC snabbspännborrhuv av metall** med spindellåsning. LED-lampa för belysning av arbetsområdet. Handtag med Softgrip för hög användarkomfort. Toppmodellen FUEL™ med **borstlös POWERSTATE™-motor** för högsta verkningsgrad. **Mycket litet slitage** och upp till 10 gånger längre användningstid än standard DC-motorer. Den höga effektiviteten och den förbättrade batterikapaciteten möjliggör upp till **2 gånger så lång drifttid** (jämfört med annan litiumjonteknik). **REDLINK PLUS™-Elektronik** – enastående effekterreglering:

- **Med systemkommunikation drivmaskin – batteri.**
- **Med överlastskydd för längre livslängd hos batteri, motor och växel.**

leveransinnehåll:

Inklusive extra handtag för lättare momentstöd.

Inklusive 2 st M18 Red-litiumjonbatterier, M12-18 FC laddare, bältesclips, HD-box (systemväska).

OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns från nr 073816, nr 073827 och nr 073840.

Teknisk beskrivning

maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
vikt	2,1 kg
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Batterityp	Litiumjon
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 500 min ⁻¹
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Antal ingående batterier	2
maximalt vridmoment hårt	158 Nm
motorkonstruktion	borstlös motor
batterikapacitet	5 Ah
Batterispänning	18 V
maximal spiralborr-Ø i trä	89 mm
tillverkarens beteckning	M18 FDD3-502X
maximalt varvtal 2:a växeln	2100 min ⁻¹
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
typisk användning	Heavy Duty
maximal spiralborr-Ø i stål	16 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Borrskruvdragare