



Batteridrivnen spärrskruvdragare, långt utförande, Typ: M12FHIR14L



Beställningsdata

Ordernummer	070234 M12FHIR14L
GTIN	4058546410759
Artikelklass	03L

Beskrivning

Utförande:

Mycket snabb batteridrivnen spärrskruvdragare med **långt utförande** som gör att användaren får bättre åtkomst i trånga utrymmen.

· **REDLINK™ PLUS elektronik och borstlös POWERSTATE™-motor**

leveransinnehåll:

Utan ackumulator och utan laddare.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073814 och nr 073839.

Teknisk beskrivning

verktygsfäste	Fyrkant 1/4 tum
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
vikt	1,1 kg
Batterispänning	12 V
typisk användning	Strong

maximalt vridmoment hårt	47 Nm
Batterityp	Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Antal ingående batterier	0
maximala vibrationer enligt EN	<2,5 m/s ²
Utförande	Spärr-skruvdragare
tillverkarens beteckning	M12FHIR14LR
Produktslag	Skruvdragare