

AEG

Slagskruvdragare, Typ: BSS18S12BL



Beställningsdata

Ordernummer	074016 BSS18S12BL
GTIN	4058546403454
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull 18 V batteridrivna slagskruvdragare med 1/2 tum fyrkantverktysfäste.

- **LED-belysning av arbetsområdet.**
- **Handtag med softgrip-hölje.**
- **Bälteskrok.**
- **borstlös Subcompact-motor.**
- **Extremt kompakt design.**

leveransinnehåll:

Utan batteri och utan laddare, i kartong.

OBS!:

Passande reservackumulator finns under nr 073846–073848. Batteridrivna starterset under nr 073844.

Teknisk beskrivning

typisk användning	Strong
maximalt vridmoment	280 Nm

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant
tillverkarens beteckning	BSS18S12BL
Energiförsörjning	Nätdriven
slaghastighet	0 - 3000 min ⁻¹
Batterityp	Litiumjon
vikt	1 kg
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0
mått verktygshållare	1/2 tum
Produktslag	Slagskruvdragare