

AEG

Slagskruvdragare, Typ: BSS18C12ZC



Beställningsdata

Ordernummer	074016 BSS18C12ZC
GTIN	4058546413637
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Kraftfull 18 V batteridrivna slagskruvdragare med 1/2 tum fyrkantverktygsfäste.

- **LED-belysning av arbetsområdet.**
- **Handtag med softgrip-hölje.**
- **Bälteskrok.**

leveransinnehåll:

Utan batteri och utan laddare, i kartong.

OBS!:

Passande reservackumulator finns under nr 073846–073848. Batteridrivna starterset under nr 073844.

Teknisk beskrivning

mått verktygshållare	1/2 tum
Batterispänning	18 V
Batterityp	Litiumjon
fästprofil verktygshållare	Utvändig 4-kant

slaghastighet	0 - 3100 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	BSS18C12ZC
maximalt vridmoment	410 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
Energiförsörjning	Nätdriven
typisk användning	Strong
vikt	3 kg
Antal ingående batterier	0
Produktslag	Slagskruvdragare