

AEG

Batteridrivnen kompakt slagborrskruvdragare, Typ: BSB18SBL2



Beställningsdata

Ordernummer	070115 BSB18SBL2
GTIN	4058546403423
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Batteridrivnen 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.

- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.**
- **2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borrning i metall, sten och murverk.**
- **Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrhuck.**

Lätthanterlig och kraftfull 18 V batteridrivnen slagbormaskin "Sub-Compact".

leveransinnehåll:

Utan batteri och utan laddare, i kartong.

OBS!:

Passande batterier finns under nr 073846 – 073848, passande laddare och startpaket finns under nr 073841 och 073844.

Teknisk beskrivning

maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 500 min ⁻¹
Batterityp	Litiumjon

maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
vikt	1,7 kg
Energiförsörjning	Nätdriven
Antal ingående batterier	0
maximalt vridmoment hårt	65 Nm
tillverkarens beteckning	BSB18SBL2-0
typisk användning	Heavy Duty
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
maximalt vridmoment mjukt	32 Nm
Batterispänning	18 V
motorkonstruktion	borstlös
maximalt varvtal 2:a växeln	1700 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	< 2,5 m/s ²
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	40 mm