

AEG

Batteridreven kompakt slagborrskruvdragare, Typ: BSB18C2X22



Beställningsdata

Ordernummer	070229 BSB18C2X22
GTIN	4058546010850
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Batteridreven 2-växlad slagborrskruvdragare med borstlös motor.

- **Elektronisk varvtalsreglering för lugn och säker start vid förborrning och skruvdragning, höger-/vänstergång.**
- **2-stegsväxel helt av metall med inkopplingsbart slagverk för borrning i metall, sten och murverk.**
- **Vridmomentinställning i flera steg och avtagbar borrchuck.**

Kompakt och kraftfull batteridreven 18 V slagborrskruvdragare för krävande tillämpningar.

Löstagbar borrchuck.

leveransinnehåll:

Inklusive 2 st 18 V / 2,0 Ah PRO litiumjonbatterier, laddare och transportväska.

OBS!:

Passande batterier finns under nr 073846 – 073848, passande laddare och startpaket finns under nr 073841 och 073844.

Teknisk beskrivning

maximal spiralborr-Ø i trä	45 mm
----------------------------	-------

Energiförsörjning	Nätdriven
maximal spiralborr-Ø i betong	14 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
motorkonstruktion	borstlös
maximala vibrationer enligt EN utan slagborrsfunktion	< 2,5 m/s ²
maximalt varvtal 2:a växeln	1800 min ⁻¹
förpackning	Transportväska
tillverkarens beteckning	BSB18C2XLI-202C
Antal ingående batterier	2
batterikapacitet	2 Ah
vikt	1,7 kg
typisk användning	Heavy Duty
maximalt vridmoment mjukt	32 Nm
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 450 min ⁻¹
Batterispänning	18 V
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximalt vridmoment hårt	60 Nm
Batterityp	Litiumjon
Produktslag	Slagborrskruvdragare