

AEG

Batterideriven kombihammare, Typ: BBH18BL2-5



Beställningsdata

Ordernummer	075535 BBH18BL2-5
GTIN	4058546417109
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

- Borstlös 18 V batteridrivnen kombihammare med robust metallväxelhus och SDS-plus verktygsfäste.
- Säkerhetskoppling.
- Slagstopp för borrar i trä och metaller.
- Rotationsstopp för enkla mejslingsarbeten.
- Handtag med antivibrationssystem.

leveransinnehåll:

Inklusive 2x 18 V / 5,0 Ah litiumjonackumulatorer, laddare och transportväska.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	AEG Typ AS 18 V
Energiförsörjning	Batteridrivnen
förpackning	Transportväska
maximal spiralborr-Ø i betong	26 mm

batterikapacitet	5 Ah
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
form verktygshållare	SDS Plus
Batterityp	Litiumjon
maximal slagfrekvens	5000 min ⁻¹
tillverkarens beteckning	BBH18BL2
slagenergi	2,5 J
maximal spiralborr-Ø i trä	30 mm
maximala vibrationer enligt EN	18,3 m/s ²
Antal ingående batterier	2
Batterispänning	18 V
vikt	3 kg
maximalt varvtal 1:a växeln	0 - 1500 min ⁻¹
Produktslag	Slagbormaskin