

**metabo****Batteridrivnen slagborrskruvdragare med litiumjonbatteri, Typ: SB18LTXBLI****Beställningsdata**

Ordernummer	070121 SB18LTXBLI
GTIN	4061792187849
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:****Batteridrivnen slagborrskruvdragare med borstlös motor och växel med två lägen.**

Välj mellan en komplett utrustning med 2 batteripackar, laddare och robust plastväska, eller maskinen utan tillbehör i kartong om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batteripackar och laddare separat.

På alla batteripackar från Metabo får du förresten 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler. Ytterligare detaljer som den ljusstarka LED-arbetslampan och den praktiska bälteskroken gör arbetet ännu bekvämare. Alla LT- och LTX-modeller är utrustade med ett mycket kraftfullt slagverk som ger maximal borrkapacitet i sten och murverk. Impulsdriften hos LTX-klassen är till effektiv hjälp vid fastnade skruvar förborring på släta ytor.

För mycket tunga tillämpningar rekommenderar vi borstlösa typer, som du direkt känner igen genom att "BL" ingår i beteckningen. De har dessutom termiskt överlastskydd som skyddar motorn mot överhettning.

- **Sladdlös slagborrmaskin med maximal effekt för de tyngsta tillämpningarna.**
- **Valbar pulsfunktion för att skruva loss hårt sittande skruvar och förborra på släta ytor.**
- **Precisionsstopp: elektronisk vridmomentskoppling med ökad precision för exakt, känslig bearbetning.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back vid blockering av borren – för högt användarskydd.**

- **Integrerad LED-arbetsbelysning med efterglödning för optimal ljusstyrka i arbetsområdet.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitsdepå, som tillval kan fixas till höger eller vänster.**
- **Många märken, ett batterisystem: Denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena.**

**Fördel:**

**100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

**leveransinnehåll:**

Inklusive snabbchuck, 2 st litiumbatterier, laddare och metaBox.

**OBS!:**

Passande batterier och laddare finns under n 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivning

maximalt vridmoment hårt	130 Nm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt vridmoment mjukt	65 Nm
förpackning	Metabox
vikt inklusive batteri	2,5 kg
tillverkarens beteckning	SB 18 LTX BL I
Tomgångsvarvtal	0
Tomgångsvarvtal	0 - 2000
batterikapacitet	4 Ah
Vikt utan batteri	1,8 kg
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
motorkonstruktion	borstlös
Batterityp	Litiumjon
maximal spiralborr-Ø i betong	16 mm
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	2
typisk användning	Heavy Duty

maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Produktslag	Slagborrskruvdragare