

metabo**Batteridrivnen slagborrskruvdragare med litiumjonbatteri, Typ: SB18LTBL****Beställningsdata**

Ordernummer	070121 SB18LTBL
GTIN	4007430334718
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Batteridrivnen slagborrskruvdragare med borstlös motor och växel med två lägen.**

Välj mellan en komplett utrustning med 2 batteripackar, laddare och robust plastväska, eller maskinen utan tillbehör i kartong om du redan har batterier. Du kan naturligtvis också köpa batteripackar och laddare separat.

På alla batteripackar från Metabo får du förresten 3-års garanti, oavsett antalet laddningscykler. Ytterligare detaljer som den ljusstarka LED-arbetslampan och den praktiska bälteskroken gör arbetet ännu bekvämare. Alla LT- och LTX-modeller är utrustade med ett mycket kraftfullt slagverk som ger maximal borrkapacitet i sten och murverk. Impulsdriften hos LTX-klassen är till effektiv hjälp vid fastnade skruvar förborring på släta ytor.

För mycket tunga tillämpningar rekommenderar vi borstlösa typer, som du direkt känner igen genom att "BL" ingår i beteckningen. De har dessutom termiskt överlastskydd som skyddar motorn mot överhettning.

- **Sladdlös slagborrmaskin med optimala prestanda för krävande tillämpningar.**
- **Högpresterande slagverk för bästa arbetsresultat.**
- **Integrerad arbetslampan för att lysa upp arbetsområdet.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitsdepå, som tillval kan fixas till höger eller vänster.**
- **LiHD-batteripaket för ultimat prestanda, extremt lång gångtid och livslängd.**
- **Många märken, ett batterisystem: Denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck, 2 st LiHD-batterier, laddare och metaBox.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under n 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Batterispänning	18 V
Tomgångsvarvtal	0 - 600
Tomgångsvarvtal	0 - 2100
Antal ingående batterier	2
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
maximalt vridmoment hårt	75 Nm
maximal spiralborr-Ø i trä	38 mm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Batterityp	Litiumjon
motorkonstruktion	borstlös
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning	SB 18 LT BL
maximalt vridmoment mjukt	34 Nm
batterikapacitet	4 Ah
Vikt utan batteri	1,2 kg
förpackning	Metabox
vikt inklusive batteri	1,8 kg
typisk användning	Strong
maximal slagfrekvens	31950 min ⁻¹
Produktslag	Slagborrskruvdragare

