

metabo**Sladdlös slagbormaskin utan batteri, Typ: SB18LTBL****Beställningsdata**

Ordernummer	070122 SB18LTBL
GTIN	4007430302359
Artikelklass	03D

Beskrivning**Utförande:****Sladdlös slagbormaskin med borstlös motor och tvåväxlad växel.**

Välj mellan en komplett uppsättning med 2 batteripaket, laddare och en robust plastlåda eller maskinen utan tillbehör i kartongen om du redan har några batterier. Självklart kan du också köpa batteripaket och laddare separat.

Du får för övrigt 3 års garanti på alla Metabo-batteripaket, oavsett antal laddningscykler.

Ytterligare detaljer som den ljusa LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken ger ännu mer komfort vid arbetet. Alla LT- och LTX-modeller är utrustade med ett slagverk med höga prestanda för maximal borrarprestanda i sten och murverk. Pulsdrift i LTX-klass hjälper effektivt med hårt sittande skruvar eller vid borrarning på släta ytor.

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen "BL". De har också termiskt överbelastningskydd som skyddar motorn från överhettning.

- **Sladdlös slagbormaskin med optimala prestanda för krävande tillämpningar.**
- **Högpresterande slagverk för bästa arbetsresultat.**
- **Integrerad arbetslampa för att lysa upp arbetsområdet.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitsdepå, som tillval kan fixas till höger eller vänster.**
- **Många märken, ett batterisystem: Denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena.**

Fördel:

100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

leveransinnehåll:

Inklusive snabbchuck och utan batteri, laddare och transportväska.

OBS!:

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

Teknisk beskrivning

Vikt utan batteri	1,2 kg
Batterispänning	18 V
maximal spiralborr-Ø i betong	13 mm
förpackning	Metabox
Batterityp	Litiumjon
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
Tomgångsvarvtal	0 - 600
Tomgångsvarvtal	0 - 2100
motorkonstruktion	borstlös
typisk användning	Strong
tillverkarens beteckning	SB 18 LT BL
spännvidd snabbchuck	1,5 mm
Antal ingående batterier	0
maximalt vridmoment hårt	75 Nm
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
maximal spiralborr-Ø i trä	38 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt vridmoment mjukt	34 Nm
maximal slagfrekvens	31950 min ⁻¹
Produktslag	Slagborrskruvdragare

