

**metabo****Sladdlös slagbormaskin utan batteri, Typ: SB18LTXBLI****Beställningsdata**

Ordernummer	070122 SB18LTXBLI
GTIN	4061792188174
Artikelklass	03D

**Beskrivning****Utförande:****Sladdlös slagbormaskin med borstlös motor och tvåväxlad växel.**

Välj mellan en komplett uppsättning med 2 batteripaket, laddare och en robust plastlåda eller maskinen utan tillbehör i kartongen om du redan har några batterier. Självklart kan du också köpa batteripaket och laddare separat.

Du får för övrigt 3 års garanti på alla Metabo-batteripaket, oavsett antal laddningscykler.

Ytterligare detaljer som den ljusa LED-arbetsbelysningen och den praktiska bälteskroken ger ännu mer komfort vid arbetet. Alla LT- och LTX-modeller är utrustade med ett slagverk med höga prestanda för maximal borrarprestanda i sten och murverk. Pulsdrift i LTX-klass hjälper effektivt med hårt sittande skruvar eller vid borrarning på släta ytor.

För de tyngsta användningsområdena rekommenderar vi borstlösa typer som du omedelbart kan känna igen på beteckningen "BL". De har också termiskt överbelastningskydd som skyddar motorn från överhettning.

- **Sladdlös slagbormaskin med maximal effekt för de tyngsta tillämpningarna.**
- **Valbar pulsfunktion för att skruva loss hårt sittande skruvar och förborra på släta ytor.**
- **Precisionsstopp: elektronisk vridmomentkoppling med ökad precision för exakt, känslig bearbetning.**
- **Elektronisk säkerhetsavstängning: Ingen kick-back vid blockering av borren – för högt användarskydd.**

- **Integrerad LED-arbetsbelysning med efterglödning för optimal ljusstyrka i arbetsområdet.**
- **Med praktisk bälteskrok och bitsdepå, som tillval kan fixas till höger eller vänster.**
- **Många märken, ett batterisystem: Denna produkt kan kombineras med alla 18 V-batteripaket och laddare från CAS-märkena.**

**Fördel:**

**100 % kompatibilitet av ackumulatorerna – gäller för alla tillverkare.**

Alla 18 V-enheter och batteripaket från CAS Partner är 100 % kompatibla med varandra. CAS står för Cordless Alliance System.

**leveransinnehåll:**

Inklusive snabbchuck och utan batteri, laddare och transportväska.

**OBS!:**

Passande batterier och laddare finns under nr 073870 – 073890.

## Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	0
Batterispänning	18 V
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt vridmoment mjukt	65 Nm
Vikt utan batteri	1,8 kg
maximal spiralborr-Ø i stål	13 mm
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Typ CAS 18 V
tillverkarens beteckning	SB 18 LTX BL I
maximal spiralborr-Ø i trä	68 mm
maximal spiralborr-Ø i betong	16 mm
Batterityp	Litiumjon
typisk användning	Heavy Duty
maximalt vridmoment hårt	130 Nm
spännvidd snabbchuck	1,5 - 13 mm
Tomgångsvarvtal	0 - 550
Tomgångsvarvtal	0 - 2000
förpackning	Metabox
motorkonstruktion	borstlös

maximal slagfrekvens	38000 min <sup>-1</sup>
Produktslag	Slagborrskruvdragare