



Temperaturmätare utan mätgivare, Typ: 925



Beställningsdata

Ordernummer	474111 925
GTIN	4029547025778
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Kompakt temperaturmätare med app-anslutning för enkel, snabb och exakt temperaturmätning inom industri och hantverk.

leveransinnehåll:

Inklusive 3 batterier nr 081561 storlek LR6, testprotokoll, TE-givare typ K, transportväska.

Teknisk beskrivning

Bredd	60 mm
tillverkarens beteckning	925
felgräns	$\pm 0,5 + 0,3$ % av mätvärde (vid -50 till 1 000 °C) °C
Mätområde temperatur (givare typ K)	-50 - 1000 °C
Antal ingående batterier	3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6

höjd	28 mm
Längd	135 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
upplösning	0,1 / 1 (från +500) °C
Kalibrering	I8
Produktslag	Temperaturmätare

Tjänster

KalibreringTemperaturdisplay Antal ingångar 1	027500 1
DAkks-kalibreringTemperaturdisplay Antal ingångar 1	027510 1

Tillbehör

Temperaturgivare typ K Typ OF	474120 OF
Top Safe "skyddshölje" till nr 474111 För typ 925	474112 925
Temperaturgivare typ K Typ EF	474120 EF